

**Garant****CNMG 160608, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 160608 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 170 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 170 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HB7140-2

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VG
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä