

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä