

Garant**CNMG 160616, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160616 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 170 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 170 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	VG

Laji	HB7140-2
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä