

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-2

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä