


Garant**DNMG 150604, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DN.G 150604
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä