

**Garant****DNMG 150604, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150604 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VS
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä