

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7140-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DN.G 110408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä