

**Garant****DNMG 150608, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150608 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DN.G 150608
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM

Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä