

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm

lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä