


Garant**SNMG 120412, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120412 HB7140-2 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	1,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä