


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7140-2 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä