

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä