

**Garant****DNMG 150612, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150612 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Toleranssi	M
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä