

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 170 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
lastunmurtaja	VG
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 170 m/min
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä