


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7140-2 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä