


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 120408 HB7140-2 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä