


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7140-2 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä