

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMG 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-2
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä