

**Garant****VNMG 160408, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VNMG 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä