

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMG 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm

ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä