

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä