

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä