

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä