

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä