

**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä