

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä