

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M

Laji	HB7140-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä