

**Garant****CC.T 09T304, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 09T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Toleranssi	MF
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	70 - 230 m/min
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä