

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	VM
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä