

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060202 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm

Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä