

**Garant****WNMG 080412, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080412 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 170 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 170 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB7140-2

lastunmurtaja	VG
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä