

Garant**WNMG 080412, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä