

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260056 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315483 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 230 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 |
| Pääkäyttöalue | M |
| Laji | HB7140-2 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| lastunmurtaja | VS |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |