

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä