

Garant**CC.T 060204, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT060204
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä