

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120404 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Toleranssi	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä