

Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Toleranssi	M

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä