

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä