

Garant**CCMT 120408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 120408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Laji	HB7140-2
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä