

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä