

Garant**CC.T 09T308, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä