

Garant**CC.T 060204, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä