

**Garant****CC.T 09T302, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 09T302 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Nirkon säde	0,2 mm

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T302
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VM
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä