

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M

Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä