

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T308
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Laji	HB7140-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä