

**Garant****DC.T 11T302, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T302 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	VS
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T302

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä