

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T304
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä