

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070204-
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä