

**Garant****DC.T 070202, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 070202 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070202

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7140-2
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä