

**Garant****CC.T 120408, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä